




Datenblatt


Unterputz-Schalterprogramm Busch-axcent®/Busch-axcent® pur



Schalter/Taster
Farbe: studioweiß



SCHUKO® Steckdose Safety+
Farbe: studioweiß



Drehdimmer
Farbe: studioweiß

Busch-axcent® Rahmen

	studioweiß (284) ähnl. RAL 9016		schwarz (281) ähnl. RAL 9005		rot (287) ähnl. RAL 3020
	gelb (285) ähnl. RAL 1018		blau (288) ähnl. RAL 5002		grün (286) ähnl. RAL 6032

Busch-axcent® pur Rahmen

	Glas Koralle (227) ähnl. NCS S 1040-Y90R		Glas Avocado (226) ähnl. NCS S 5540-B90G		Glas Purpur (223) ähnl. NCS S 8010-R70B		Glas Auster (229) ähnl. NCS S 7010-R90B		Glas Sonne (225) ähnl. NCS S 0560-Y10R
	Glas Ozean (228) ähnl. NCS S 4550-B		titan (276)		platin (270)		schwarz matt (275) ähnl. RAL 9005		weißglas (280) ähnl. RAL 9016
	schwarzglas (245) ähnl. RAL 9005		schiefergrau (290)		betongrau (298)		Papierblau (248)		Papierbraun (243)

Busch-axcent® Abdeckungen

	anthrazit (81) ähnl. RAL 7021		alusalber (83) ähnl. RAL 9006		studioweiß (84) ähnl. RAL 9016		studioweiß matt (884) ähnl. RAL 9016		schwarz matt (885) ähnl. RAL 9005
--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	--------------------------------------	--	---	--	--

Busch-axcent® und Busch-axcent® pur Rahmen sind in den Varianten 1-fach bis 5-fach für senkrechte oder waagerechte Montage erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

- » Es können die Einsätze und Abdeckungen der Plattform 63 genutzt werden*
- » UV-beständig
- » PVC- und halogenfrei
- » Schlag- und bruchfest
- » Abdeckung: schlag- und bruchfest
- » RoHS-konform
- » Cradle-to-Cradle zertifiziert, ökologisch unbedenklich
- » Für Kanalinstallation geeignet

MASSE

- » Wippe Abdeckung: 63 mm x 63 mm
- » Abdeckrahmen 1-fach: 91 mm x 91 mm
- » Einbautiefe UP-Einsätze: Für UP-Dosen nach DIN 49073-1 (wenn nicht gesondert angegeben)
- » Aufbauhöhe Schalter: 11 mm/17 mm
- » Aufbauhöhe Steckdose: 11 mm/13 mm
- » Schutzart: IP20
- » Betriebstemperatur: -5 °C ... 40 °C
- » Lagertemperatur: -25 °C ... 40 °C

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

- » Nehmen Sie ein fusselfreies, weiches Tuch und reinigen Sie die Oberfläche im nebelfeuchten Zustand.
- » Verwenden Sie zur Reinigung (auch die Erstreinigung) ausschließlich handwarmes Wasser (ggf. mit einem Spritzer Neutralreiniger oder Geschirrspülmittel).
- » Der verwendete Reiniger darf keinesfalls scheuernde, scharfe oder alkoholische Zusätze enthalten.
- » Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln ist darauf zu achten, dass diese für die verwendeten Materialien geeignet sind.
- » Sprühen Sie keine Flüssigkeit direkt auf das Gerät.
- » Verwenden Sie keine groben Wischtücher oder solche auf Papierbasis, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- » Insbesondere bei matten Oberflächen empfehlen wir die regelmäßige Reinigung gemäß der obigen Anleitung, um Schmutzablagerungen vorzubeugen.

Bei einer Trockenreinigung besteht fast immer die Gefahr, dass durch anhaftende Staubpartikel am Tuch oder am Produkt Kratzer auf der Oberfläche entstehen. Das ist bei einem Schalterprogramm nicht anders als bei anderen Haushaltsgegenständen mit glatten Kunststoffoberflächen (z.B. TV, Audiogeräte).

*Plattform 63: Ein einheitliches Format der Wippen, Einsätze und Abdeckungen ermöglicht ein ganz individuelles Design. Über 100 verschiedene Einsätze für sechs verschiedene Schalterprogramme. Anpassbar an jeden Einrichtungsstil und nahezu unbegrenzt individualisierbar durch verschiedene Rahmenfarben und eine Vielzahl unterschiedlicher Materialien.



Datenblatt

Maßzeichnungen Busch-axcent®/Busch-axcent® pur

